透明機能オプション設定の変更

(透明分割オプション設定を変更し、カラーステッチが出にくい設定に 変更します。)

【プリントオプション画面で】 …プリント印刷する場合

- ①詳細設定を選択します。
- ② [プリセット]で[カスタム]ボタンをクリックし、[透明・分割オプション]画面を開きます。

③ ラスタライズ/ベクトル設定を75に設定します。

プリント
プリントプリセット(S): カスタム ・ プリンタ(E): RolandVW_(VP-540) ・ PPD(D): デフォルト (Roland VersaWorks) ・
- 験 セットアップ トンポと数ち落とし 色分解 グラフィック 1 カーバーブリントおよび透明の分割・統合オブション オーバーブリントの (): 破束 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
カスタムの透明分割・装合オブション ラスタライズ ペット ラスクライズ ペット ラインアートとテキストの解像度(g): 400 グラデーションとメッシュの解像度(g): 200 マイロチャンセント ア・ クラインアートとテキストの解像度(g): 200 マイロチャンセント ア・ クリケックを よずします。 クリレットを保存(E) クリンタ(U)

